

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



エネルギーDINレール分電器

TS 35取付レール対応メータキャビネット内複数のエネルギー分電器

- 2ピン、色分済
- 230 V、IP 30
- ヒューズ保護モジュール 25kA

一般注文データ

注文番号	8000118953
種別	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 5:48:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	93.7 mm	高さ (インチ)	3.689 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.705 inch
正味重量	3 g		

温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	-40...70 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 85% (結露無き事)		

接続データ

供給プラグインコネクタ	SL 5.08HC/03/180B (中央ピンなし)	配電回路基板用コネクタ	BLL 5.08/03/180 (中央ピンなし)
-------------	----------------------------	-------------	--------------------------

評価データ

保護度合い	IP30	動作電圧	230 V
分電器接続ごとの最大電流	6 A		

接続フィールド

接続方式	プラグイン接続
------	---------

供給接続

接続方式	プラグイン接続
------	---------

ヒューズカートリッジ

定格遮断性能	25 kA	溶融積分	80 A²s
電圧降下	170 mV		

分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	250 V AC	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2	パルス電圧テスト (1,2/50 µs)	4 kV

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

作成日 2024/07/02 5:48:10 CEST

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	EN Data Sheet DE Data Sheet
カタログ	Catalogues in PDF-format

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

