

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



細線仕様 - さらに細線仕様 - プロファイル形式
プロファイル形式モジュール - 色分けされた透明なプラス
チックプロファイルとキャリアモジュールで構成される
細線仕様モジュラーシステム

標準ピッチの組合せを任意の配置で並列配置し、ミリ
メートル単位で正確にカットしたメタル製品を組み合
わせることで、細線仕様で経済的バランスが完全に保た
れます：

- ピッチプロファイルの標準幅は 5 mm ~ 45 mm の範囲
で、すべての標準 PCB フォーマットを取り付けること
ができます。
- 可変性を有する多様な高さは、大型エレクトロニクスで
も、最大の部品密度を確保します。
- さまざまな取り付け方法があり、端子レール上にコン
ポーネントを取り付けるのと同じくらい簡単に、エンク
ロージャーを直接取り付けられます
- 固定式フードは、外部からの影響からモジュールを確実
に保護します

成功への対策：可変プロファイル + モジュールフォーム
のコンポーネント = PCB の大きな表面積を提供する柔軟
なエンクロージャーコンセプト。

モジュラーコンセプトは、スペース要件の大きいモ
ジュールに対応して設計され、コンポーネントの数量や
幅が小さい場合に適しています。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 80 ベブルグレー, エンドプ レート DIN 取り付けレール左, 幅: 9 mm
注文番号	8156210000
種別	AP RF 80 LI 2025
GTIN (EAN)	4008190978198
数量	20 Stück

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.354 inch
正味重量	5.95 g		

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66	絶縁材グループ	I

一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 7032	保護度合い	IP20がインストール済み
封止オプション	いいえ	色	ペブルグレー

分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

RAIL MOUNTING
WITH LOCKING FOOT

