

## AP 80 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



細線仕様 - さらに細線仕様 - プロファイル形式  
プロファイル形式モジュール - 色分けされた透明なプラス  
チックプロファイルとキャリアモジュールで構成される  
細線仕様モジュラーシステム

標準ピッチの組合せを任意の配置で並列配置し、ミリ  
メートル単位で正確にカットしたメートル製品を組み合  
わせることで、細線仕様で経済的バランスが完全に保た  
れます：

- ピッチプロファイルの標準幅は 5 mm ~ 45 mm の範囲  
で、すべての標準 PCB フォーマットを取り付けること  
ができます。
- 可変性を有する多様な高さは、大型エレクトロニクスで  
も、最大の部品密度を確保します。
- さまざまな取り付け方法があり、端子レール上にコン  
ポーネントを取り付けるのと同じくらい簡単に、エンク  
ロージャーを直接取り付けられます
- 固定式フードは、外部からの影響からモジュールを確実  
に保護します

成功への対策：可変プロファイル + モジュールフォーム  
のコンポーネント = PCB の大きな表面積を提供する柔軟  
なエンクロージャーコンセプト。

モジュラーコンセプトは、スペース要件の大きいモ  
ジュールに対応して設計され、コンポーネントの数量や  
幅が小さい場合に適しています。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート ベブルグレー, エンドプレート両 側, 幅: 12.3 mm
注文番号	<a href="#">8320300000</a>
種別	AP 80 GR
GTIN (EAN)	4008190881153
数量	20 Stück

## AP 80 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	12.3 mm	幅 (インチ)	0.484 inch
正味重量	3.35 g		

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66	絶縁材グループ	I

## 一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 7032	保護度合い	IP20がインストール済み
封止オプション	いいえ	色	ペブルグレー

## 分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>