

## FBCON SS DP PCG TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profibus DP および Modbus RS485 の場合、FBCon 規格の T 型分電器および端子は、各フィールドデバイスまたはリモート I/O をバスケーブルに接続します。それらの EMC ケーブルグランド、保護等級 IP66、そして幅広い動作温度範囲により、過酷環境下での接続を安全に保護します。

## 機能

- トランクとスプール用の EMC ケーブルグランド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地スタッド
- 均圧要素
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製およびステンレススチール製のバージョン
- Profibus DP / Modbus RS485 互換性

注：アルミニウム製エンクロージャーまたは M12 コネクタ、あるいはその両方を備えた FBCon 製品は、塩気の強い環境では使用しないでください。

## 一般注文データ

バージョン	バス端子付き標準分電器 (アクティブ) , ターミ ネータ, IP66, IP67
注文番号	<a href="#">8714240000</a>
種別	FBCON SS DP PCG TERM 24V
GTIN (EAN)	4032248404704
数量	1 Stück

## FBCon SS DP PCG TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	47.5 mm	高さ (インチ)	1.87 inch
幅	79.5 mm	幅 (インチ)	3.13 inch
長さ	79.5 mm	長さ (インチ)	3.13 inch
正味重量	404 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-25 °C...75 °C
------	----------------	------	----------------

## 技術データ

ケーブル導入口	プラスチックねじ込みケーブルグランド	ハウジング主要材質	ステンレス鋼、防食
ハウジング表面	磨かれた	ハウジング設計	圧力補正エレメント付き
バスシステム	プロフィバス - DP, Modbus RS485	保護度合い	IP66, IP67
動作電圧	18 ~ 30 V DC	動作電圧 U <sub>最大</sub> 、最大	30 V DC
取り付け方式	表面実装型	接続種別 PE	ケーブルグランド付きスパーライン
汚染度	3	配電種別	ターミネータ

## 分類

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Certification UL for Canada</a> <a href="#">Certification UL for US</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
製品変更通知	<a href="#">20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with stainless steel housings)</a>
ユーザ文書	<a href="#">Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch</a> <a href="#">Instruction sheet</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/02 5:51:41 CEST

**FBCON SS DP PCG TERM 24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

四面

