

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP20 Tピース PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気キャビネットに簡単に接続できます。

TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

一般注文データ

バージョン	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
注文番号	8800040000
種別	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
数量	1 Stück

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 65.8 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	4.5 mm
保護度合い	IP20	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	接続方式	ねじ接続

一般データ

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	4.5 mm
保護度合い	IP20	導体外径	-
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
接続方式	ねじ接続		

分類

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

