

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	接続モジュール, Cat.7 (ISO/IEC 11801) , IP20
注文番号	8808410000
種別	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:32:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.457 inch
長さ	112 mm	長さ (インチ)	4.409 inch
正味重量	155 g		

一般情報

接続 1	IDC	接続 2	IDC
項目説明	接続モジュール	色	グレー
ハウジング主要材質	完全密封金属ハウジング	カテゴリ	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
シース直径、最小	5.5 mm	シース直径、最大	9.6 mm
取り付け方式	壁取付け	シールド	専用ストレインリリーフを備えたキャプティブ360°シールド接続
保護度合い	IP20		

分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツイストペアケーブル対応圧痕ツール



ツイストペアケーブル対応圧入ツール

各種端子ストリップ対応ブレード

- AT&T タイプ110
- タイプ 66、
- タイプ LSA Plus クローネ(標準およびシザーズ種別の遮断装置)、630A6 電話ソケットにも対応

一般注文データ

種別	PUNCH DOWN TOOL PDT	バージョン
注文番号	9013970000	アクセサリ, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4008190887957	
数量	1 Stück	