

IE-FM5Z2V00010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、FO パッチケーブル、マルチモード、ST-ST、橙色, コア直径 50 m

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 10 m
注文番号	8876370100
種別	IE-FM5Z2V00010MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248609758
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:42:59 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM5Z2VO0010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.701 inch
正味重量	136 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

標準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	30 mm
------------	-------	---------------	-------

ケーブル構造

ケーブル配置	ZIPCORD	コアの直径	50 µm
シースカラー	橙色	シース直径	3*6 mm
シース素材	PVC	一次被覆	245 µm
標準形状	I-V (ZN) Y		

プラグ

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	--

プラグ、右

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	---

プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--

光ファイバ

ファイバーの種類	帯域幅	850 nmで ≥ 600 MHz*km, 1300 nmで ≥ 1200 MHz*km
	GOF, マルチモード, OM2	
減衰	850 nmで ≤ 2.7 dB/km, 1300 nmで ≤ 0.7 dB/km	

作成日 2024/07/02 5:42:59 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM5Z2V00010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FM5Z2VO0010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

