

IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、FO パッチケーブル、マルチモード、ST-ST、橙色, コア直径 62.5 µm

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
注文番号	8876380050
種別	IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248609765
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:37:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.85 inch
正味重量	90 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

標準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	30 mm
------------	-------	---------------	-------

ケーブル構造

ケーブル配置	ZIPCORD	コアの直径	62.5 µm
シースカラー	橙色	シース直径	3*6 mm
シース素材	PVC	一次被覆	245 µm
標準形状	I-V (ZN) Y		

プラグ

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	--

プラグ、右

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	---

プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--

光ファイバ

ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	帯域幅	850 nmで≥ 250 MHz*km, 1300 nmで≥ 600 MHz*km
減衰	850 nmで≤ 3.2dB/km, 1300 nmで≤ 0.9 dB/km		

作成日 2024/07/02 5:37:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM6Z2V00005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

