

## IE-FM5D2UE0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバブレークアウトケーブル、マルチモード、SC デュプレックス - SC デュプレックス、黒色, コア直径 50 µm

## 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 5 m
注文番号	<a href="#">8876450050</a>
種別	IE-FM5D2UE0005MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248610006
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:40:23 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FM5D2UE0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.85 inch
正味重量	171 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...80
取り付け温度	-20 °C...60 °C		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

## 標準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	曲げサイクル	100,000
最小曲げ半径、繰返し	77 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm

## ケーブル構造

ケーブル配置	ブレークアウトドラッグライン	コアの直径	50 µm
シースカラー	黒色	シース直径	6 mm
シース素材	PUR	一次被覆	245 µm

## プラグ

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	--

## プラグ、右

プラグ右	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	---

## プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--

## 光ファイバ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	帯域幅	850 nmで500 MHz*km, 1300 nmで500 MHz*km
減衰	850 nmで2.3 dB/km, ≤ 0.5 dB/km @ 1300 nm		

作成日 2024/10/02 7:40:23 CEST

## IE-FM5D2UE0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03
ECLASS 14.0	27-06-10-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FM5D2UE0005MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

詳細図面

