

MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	9003620000
種別	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190130527
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:09:31 CEST

MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.453 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
正味重量	3.68 g		

技術データ

項目説明	Mini-Duro-Stripax用ブレードセット、PTFE用AWG 20まで
------	---

被覆剥き工具

ケーブル仕様	カスタム絶縁を使用した導体	最大導体直径	0.8 mm
最小導体直径	0.55 mm	色	緑色
被覆剥き長さ、最大	7 mm	被覆剥き長さ、最小	3 mm

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91
ECLASS 14.0	21-04-48-91		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	