

## MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 予備の切断刃
注文番号	<a href="#">9003760000</a>
種別	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
数量	1 Stück

## MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.453 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
正味重量	13 g		

## 技術データ

項目説明	FO Stripax用のブレード セット
------	-------------------------

## 被覆剥き工具

最大導体直径	1 mm	色	グレー
--------	------	---	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	