

## H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)  
の導体対応錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋 バラ詰めで供給

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9004050000</a>
種別	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
数量	1,000 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/02 5:36:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.049 g
------	---------

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール, (2)ワイヤエンドフェルール
標準		

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	10 mm	カラー直径 (D2)	2.1 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	導体断面	0.5 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
被覆剥き長さ	10 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/02 5:36:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**H0,5/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

