

H2,5/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
注文番号	9004090000
種別	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008190147921
数量	1,000 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 7:52:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H2,5/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0.178 g
------	---------

技術データ

バージョン	標準	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール
-------	----	------	-------------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	18 mm	カラー直径 (D2)	3.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm ²
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
被覆剥き長さ	18 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H2,5/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

