

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
注文番号	9004110000
種別	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/02 8:04:35 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.29 g

技術データ

バージョン	項目説明	
	標準	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール, (2)ワイヤエンドフェルール

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	18 mm	カラー直径 (D2)	4 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	導体断面	4 mm ²
接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
被覆剥き長さ	18 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

作成日 2024/10/02 8:04:35 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

