

H35,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応
錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 パラ詰めて供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
注文番号	9004190000
種別	H35,0/25
GTIN (EAN)	4008190096083
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 6:43:19 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H35,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	1.22 g
------	--------

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール, (2)ワイヤエンドフェルール
標準		

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	25 mm	カラー直径 (D2)	11 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2	導体断面	35 mm ²
接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
被覆剥き長さ	25 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H35,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

