

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応
錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 パラ詰めて供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
注文番号	9004250000
種別	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008190075576
数量	50 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 7:43:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	4.02 g
------	--------

技術データ

バージョン	標準	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール
-------	----	------	-------------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	25 mm	カラー直径 (D2)	17 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 3/0	導体断面	95 mm ²
接点面直径 (D1)	14.5 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
被覆剥き長さ	25 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

