

## H0,5/14D W BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9004280000</a>
種別	H0,5/14D W BD
GTIN (EAN)	4008190162627
数量	500 Stück
パッケージ	リール包装

作成日 2024/07/04 7:22:05 CEST

## H0,5/14D W BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.072 g

## 技術データ

バージョン	標準	項目説明	ワイヤエンドフェルールストリップ、白色
-------	----	------	---------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	14 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	2.6 mm	プラスチック カラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	導体断面	0.5 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm	軍事指定	T 20A 002 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## H0,5/14D W BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 図面

