

SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

複合型切削 / スクリューねじ締めツール : Swifty および Swifty は、1.5 mm (ソリッド)、2.5 mm (フレックス) までの銅ケーブルのクリーンカットに対応

一般注文データ

バージョン	片手操作用の切削工具
注文番号	9006020000
種別	SWIFTY
GTIN (EAN)	4032248257409
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:32:20 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.709 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	17.2 g		

技術データ

バージョン	片手機械式	項目説明	Swiftyセット用カッターインサート
-------	-------	------	---------------------

ねじ締めツール

フォーム	特殊ツール
------	-------

分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01
ECLASS 14.0	21-04-47-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	