

## H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9006710000</a>
種別	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
数量	100 Stück
パッケージ	マルチバックバッグ

作成日 2024/10/02 7:50:17 CEST

## H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.3 g
------	-------

## 技術データ

バージョン	項目説明	短絡防止・地絡防止ライン用ワイヤエンドフェルール、青色
標準		

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	21.5 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	7.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	2.3 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
被覆剥き長さ	17 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**H2,5/21,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

