

## HTG 174

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">9012410000</a>
種別	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
数量	1 Stück

## HTG 174

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	449 g		

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	同軸コネクタBNC、TNCとN / AF4.52用の圧着工具
-------	------------------	------	--------------------------------

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ	クリンプ測点、幅 (B 1)	10 mm
クリンプ測点、幅 (B 2)	2.3 mm	六角 AF (A)	4.52 mm
六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	内部接触直径 (D)	2 mm
外側スリーブ直径	5.4 mm		

## 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

**HTG 174**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

