

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SUB-D 接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, FoderBcrimp
注文番号	9013260000
種別	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008190056896
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:44:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	440.98 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	SUB-DコンタクトAWG 28-20の圧着工具
-------	------------------	------	--------------------------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp
----------------	-------------

接点の説明

導体横断面、最小. AWG	AWG 28	導体直径、最大. AWG	AWG 20
接点タイプ	SUB-D		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

