

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm ² , 16mm ² , インデントクリンプ
注文番号	9013600000
種別	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
数量	1 Stück
交換部品	9054580000 9202810000

作成日 2024/07/02 6:04:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	674.78 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	(1)圧着工具
-------	------------------	------	---------

ツールデータクリンピング

クリンブタイプ/プロファイル	インデントクリンブ	フェルルール断面積、最大.	16 mm ²
フェルルール断面積、最小.	6 mm ²		

接点の説明

クリンブ範囲、最大	16 mm ²	クリンブ範囲、最小	6 mm ²
導体横断面、最小. AWG	AWG 10	導体直径、最大. AWG	AWG 6
接点タイプ	ツインワイヤエンドフェルルール		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190962210	mm, 黄色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005160000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482749	mm, 緑色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004930000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482701	mm, 黒色	
数量	100 Stück		

ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H10,0/24DS ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9018880000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4032248105830	mm, 赤色	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/30S ZH EB	バージョン	パッケージ
注文番号	9018870000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4032248105823	mm, アイボリー	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/24S ZH EB	バージョン	パッケージ
注文番号	9018860000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4032248105816	mm, アイボリー	
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 6:04:45 CEST

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H10,0/30DS ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9018890000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4032248105847	mm, 赤色	
数量	100 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/24D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037570000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493141	mm, 赤色	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/30T ZH BR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493530	mm, 茶色	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/24T ZH BR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037710000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493516	mm, 茶色	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/24 ZH EB	バージョン	パッケージ
注文番号	9037340000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492816	mm, アイボリー	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/30 ZH EB	バージョン	パッケージ
注文番号	9037350000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492823	mm, アイボリー	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/30D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037580000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493158	mm, 赤色	
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 6:04:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/24 ZH EB SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004940000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482718	mm, アイボリー	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/26T ZH BR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005170000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482756	mm, 茶色	
数量	100 Stück		
種別	H10,0/26D R ZH SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004710000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4032248044221	mm, 赤色	
数量	100 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H16,0/29 ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037360000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492830	mm, 緑色	
数量	50 Stück		
種別	H16,0/38 ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037370000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492847	mm, 緑色	
数量	50 Stück		
種別	H16,0/29D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037590000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493165	mm, 青色	
数量	50 Stück		

作成日 2024/07/02 6:04:45 CEST

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H16,0/29T ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037730000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493554	mm, 白色	
数量	50 Stück		
種別	H16,0/38T ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037740000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493561	mm, 白色	
数量	50 Stück		
種別	H16,0/38D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037600000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493196	mm, 青色	
数量	50 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493486	mm, 緑色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037320000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492793	mm, 黒色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492809	mm, 黒色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037550000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493127	mm, 黄色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037560000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493134	mm, 黄色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037700000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493509	mm, 緑色	
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 6:04:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換部品

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	

アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES PZ ZH 16
注文番号	9054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
数量	1 Stück