

## FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



サイズ 11-36 AF 展開、ケーブルグランドやアクセサリーの固定および弛緩に対応するネジツール。

- 数列の電線に達する可能性
- ケーブルグランドの変形無し
- スパナサイズ 11 ~ 36 mm
- スパナサイズの無段階調整
- ラチェット機能：回転の合間にツールを取り外す必要無し
- 標準の片手用ツール

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルグランドツール
注文番号	<a href="#">9015900000</a>
種別	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:31:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.362 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.48 inch
正味重量	173.45 g		

## 技術データ

項目説明	ケーブルグランドツール、11-24 AF
------	----------------------

## ねじ締めツール

サイズ	11 - 24 mm
-----	------------

## 分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**FLECAFIX 11/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例

