

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



サイズ 11-36 AF 展開、ケーブルグランドやアクセサリーの固定および弛緩に対応するネジツール。

- 数列の電線に達する可能性
- ケーブルグランドの変形無し
- スパナサイズ 11 ~ 36 mm
- スパナサイズの無段階調整
- ラチェット機能：回転の合間にツールを取り外す必要無し
- 標準の片手用ツール

一般注文データ

バージョン	ケーブルグランドツール
注文番号	9015980000
種別	FLECAFIX 24/36
GTIN (EAN)	4032248309597
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:55:08 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.362 inch
幅	204 mm	幅 (インチ)	8.031 inch
正味重量	206.3 g		

技術データ

項目説明	ケーブルグランドツール、24-36 AF
------	----------------------

ねじ締めツール

サイズ	24 ~ 36 mm
-----	------------

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03
ECLASS 14.0	21-04-50-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

