

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 25mm <sup>2</sup> ,<br>50mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">9017400000</a>  |
| 種別         | PZ 50 ZERT  |
| GTIN (EAN) | 4008190470845   |
| 数量         | 1 Stück   |
| 交換部品       | <a href="#">9006280000</a> <a href="#">9202810000</a>                 |

作成日 2024/07/04 6:52:20 CEST

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |         |            |
|------|--------|---------|------------|
| 幅    | 250 mm | 幅 (インチ) | 9.842 inch |
| 正味重量 | 725 g  |         |            |

## 技術データ

|      |         |
|------|---------|
| 項目説明 | (1)圧着工具 |
|------|---------|

## ツールデータクリンピング

|                |           |
|----------------|-----------|
| クリンプタイプ/プロファイル | インデントクリンプ |
|----------------|-----------|

## 接点の説明

|               |                                       |              |                    |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| クリンプ範囲、最大     | 50 mm <sup>2</sup>                    | クリンプ範囲、最小    | 25 mm <sup>2</sup> |
| 導体横断面、最小. AWG | AWG 4                                 | 導体直径、最大. AWG | AWG 0              |
| 接点タイプ         | プラスチックカラーあり/<br>なし   ワイヤーエンドフェ<br>ルール |              |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| ユーザ文書  | <a href="#">Manual</a>                   |
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

**PZ 50 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | ERTE GRIFFE PZ             | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">9202810000</a> | プレスツール, 交換部品 |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |

## 25mm導体の公称断面積



- ポリ袋 パラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H25,0/30D 16 GE            | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019280000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190038380              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |
| 種別         | H25,0/30T SW               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021190000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190115166              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |
| 種別         | H25,0/36T SW               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021200000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190055400              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |
| 種別         | H25,0/36 BR                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0317100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 茶色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190049751              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |

作成日 2024/07/04 6:52:20 CEST

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H25,0/30 BR                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0317000000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 茶色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190158231              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |
| 種別         | H25,0/36D GE               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019300000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190054984              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | ERTE ES PZ 50              |
| 注文番号       | <a href="#">9006280000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190114619              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## 50mm導体の公称断面積



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H50,0/41D BL               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019350000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 31 mm, 25 mm, 青色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190049263              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |
| 種別         | H50,0/36D BL               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019340000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 26 mm, 20 mm, 青色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190067632              |                                  |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                  |       |

作成日 2024/07/04 6:52:20 CEST

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |       |
|------------|----------------------------|---|-------|
| 種別         | H50,0/36 OLIV              | バージョン                                   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0444200000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 26 mm, 20 mm, オリーブグリーン | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190110284              |   |       |
| 数量         | 50 Stück                   |   |       |

## 10.0 mm ~ 185.0 mm 導体の公称断面積



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
 錫メッキ銅製  
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
 • ポリ袋 パラ詰めで供給

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H25,0/18                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0375300000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190145378              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H25,0/25                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004170000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190021863              |                                    |       |
| 数量         | 250 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H50,0/22S                  | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025880000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 22 mm, 22 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190180430              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H35,0/18                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0368900000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190145675              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H35,0/30S                  | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9451000000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 30 mm, 30 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190071516              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H35,0/25                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004190000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190096083              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H35,0/32                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004200000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190077303              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H50,0/32                   | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004220000</a> | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190059606              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |

作成日 2024/07/04 6:52:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H50,0/18                   | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004210000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190123383              |                                   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H25,0/32                   | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004180000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190113162              |                                   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                   |       |

## 35mm導体の公称断面積



- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H35,0/30D 16 R             | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019310000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 16 mm, 赤色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190102234              |                                    |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |
| 種別         | H35,0/39 BE                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0317300000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 28 mm, 25 mm, ページュ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190151294              |                                    |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |
| 種別         | H35,0/32D R                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019320000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 18 mm, 赤色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190111847              |                                    |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |
| 種別         | H35,0/39D R                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019330000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 28 mm, 25 mm, 赤色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190048365              |                                    |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |
| 種別         | H35,0/30 BE                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0317200000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 16 mm, ページュ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190023904              |                                    |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 交換部品

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | ERTE GRIFFE PZ             | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">9202810000</a> | プレスツール, 交換部品 |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | ERTE ES PZ 50              |
| 注文番号       | <a href="#">9006280000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190114619              |
| 数量         | 1 Stück                    |