

H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色
注文番号	9019180000
種別	H2,5/25D BL
GTIN (EAN)	4008190101145
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 9:24:02 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.24 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、青色
標準		

ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	25 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm ²
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
被覆剥き長さ	20 mm	軍事指定	T 20A 018 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ ブローチャー	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 9:24:02 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

