

## H4,0/20D GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー |
| 注文番号       | <a href="#">9019200000</a>        |
| 種別         | H4,0/20D GR                       |
| GTIN (EAN) | 4008190126575                     |
| 数量         | 500 Stück                         |
| パッケージ      | 弛緩                                |

作成日 2024/07/24 11:54:03 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H4,0/20D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.286 g

## 技術データ

| バージョン | 項目説明 | プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、グレー |
|-------|------|-----------------------------|
| 標準    |      |                             |

## ワイヤーエンドフェルール

|                 |        |                 |                   |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| L1 (mm)         | 20 mm  | カラーコード          | DIN               |
| カラー直径 (D2)      | 4.8 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.3 mm            |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 | 導体断面            | 4 mm <sup>2</sup> |
| 接点面直径 (D1)      | 2.8 mm | 接点面長さ (L2)      | 12 mm             |
| 被覆剥き長さ          | 14 mm  | 軍事指定            | T 20A 020 A       |
| 金属製スリーブ厚み (S1)  | 0.2 mm |                 |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC0000005   | ETIM 7.0    | EC0000005   |
| ETIM 8.0    | EC0000005   | ETIM 9.0    | EC0000005   |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cULus) E499744

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| エンジニアリングデータ | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| ユーザ文書       | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| ブローシャー      |  |

**H4,0/20D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

