

H6,0/20D GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 9019220000 |
| 種別 | H6,0/20D GE |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 |
| 数量 | 100 Stück |
| パッケージ | 弛緩 |

作成日 2024/07/04 10:34:40 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H6,0/20D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.36 g

技術データ

| バージョン | 項目説明 | プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黄色 |
|-------|------|----------------------------|
| 標準 | | |

ワイヤーエンドフェルール

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| L1 (mm) | 20 mm | カラーコード | DIN |
| カラー直径 (D2) | 6.3 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.3 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 | 導体断面 | 6 mm ² |
| 接点面直径 (D1) | 3.5 mm | 接点面長さ (L2) | 12 mm |
| 被覆剥き長さ | 14 mm | 軍事指定 | T 20A 022 A |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.2 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0000005 | ETIM 7.0 | EC0000005 |
| ETIM 8.0 | EC0000005 | ETIM 9.0 | EC0000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E499744 |

ダウンロード

| | |
|----------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data - STEP |
| エンジニアリングデータ | Zuken E3.S |
| ユーザ文書 | Technical information - EN Technical information - DE |
| カタログ ブローシャー | Catalogues in PDF-format |

H6,0/20D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

