

## H16,0/28D BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9019270000</a>
種別	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 13:57:47 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H16,0/28D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.83 g

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、青色
-------	------	----------------------------

## ワイヤーエンドフェルール

	標準		
L1 (mm)	28 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	8.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 6	導体断面	16 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	5.8 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
被覆剥き長さ	21 mm	軍事指定	T 20A 027 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cULus) E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## H16,0/28D BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

#### 図面

