

## H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9021030000</a>
種別	H0,75/12T HBL
GTIN (EAN)	4008190152901
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 11:55:17 CEST

## H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.078 g

## 技術データ

バージョン	項目説明	
標準		プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、ライトブルー

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	12 mm	カラーコード	Miscellaneous
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18	導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
被覆剥き長さ	8 mm	軍事指定	T 20A 004 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cULus) E499744

## ダウンロード

ユーザ文書 [Technical information - EN](#)  
[Technical information - DE](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

**H0,75/12T HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

