

H0,75/14T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
注文番号	9021040000
種別	H0,75/14T HBL
GTIN (EAN)	4008190083168
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 20:21:22 CEST

H0,75/14T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.08 g

技術データ

バージョン	項目説明	
		プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、ライトブルー

標準

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	14 mm	カラーコード	Miscellaneous
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 18	導体断面	0.75 mm ²
接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm	軍事指定	T 20A 004 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

作成日 2024/08/27 20:21:22 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,75/14T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

