

## H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

## 一般注文データ

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">9021210000</a>     |
| 種別         | H0,25/10T GE SV                |
| GTIN (EAN) | 4008190045555                  |
| 数量         | 500 Stück                      |
| パッケージ      | マルチパックバッグ                      |

作成日 2024/07/04 7:55:37 CEST

## H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.056 g

## 技術データ

| バージョン | 項目説明 | プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黄色 |
|-------|------|----------------------------|
| 標準    |      |                            |

## ワイヤエンドフェルール

|                 |        |                 |                      |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------|
| L1 (mm)         | 10 mm  | カラーコード          | Telemecanique        |
| カラー直径 (D2)      | 1.8 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm              |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 24 | 導体断面            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接点面直径 (D1)      | 0.8 mm | 接点面長さ (L2)      | 6 mm                 |
| 被覆剥き長さ          | 8 mm   | 金属製スリーブ厚み (S1)  | 0.15 mm              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| エンジニアリングデータ | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| ユーザ文書       | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| ブローシャー      |  |

**H0,25/10T GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

