

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	9021220000
種別	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
数量	500 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/07/04 7:00:04 CEST

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0.064 g
------	---------

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黄色
標準		

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	12 mm	カラーコード	Telemecanique
カラー直径 (D2)	1.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	導体断面	0.25 mm ²
接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

