

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	<a href="#">9025300000</a>
種別	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008190380335
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:37:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.992 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.11 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.354 inch
正味重量	35,000 g		

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

クリンプ長さ	6/8/10 mm	ドライブ	電空
パルス時間	約1 s	フェルール断面積、最大.	2.5 mm <sup>2</sup>
フェルール断面積、最小.	0.5 mm <sup>2</sup>	ワイヤエンドフェルールの長さ	12/14/16 mm
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	消耗品	ルーズケーブルラグ
被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## 分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>