

## H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9026050000</a>
種別	H0,25/10 HBL SV
GTIN (EAN)	4008190138288
数量	500 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/07/04 6:55:30 CEST

## H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.052 g
------	---------

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、ライトブルー
標準		

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	10 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	1.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	導体断面	0.25 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
被覆剥き長さ	8 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**H0,25/10 HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

