

## H95,0/44 R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 31 mm, 25 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">9028210000</a>
種別	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
数量	25 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 20:20:58 CEST

## H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	5.2 g
------	-------

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、赤色
標準		

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	44 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	18 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 3/0	導体断面	95 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	14.7 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
被覆剥き長さ	31 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.35 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
プロシャー	

**H95,0/44 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

