

H2,5/12DS BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)

の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ

寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色
注文番号	9028490000
種別	H2,5/12DS BL
GTIN (EAN)	4032248049028
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/11/05 19:34:19 CET

H2,5/12DS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.128 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、青色
標準		

ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	12 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm ²
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
被覆剥き長さ	8 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ ブローシャー	Catalogues in PDF-format

H2,5/12DS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

