

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	ツール, 自動ストリッパー
注文番号	9028510000
種別	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008190860752
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:32:59 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	295 mm	奥行き (インチ)	11.614 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.48 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.48 inch
正味重量	8,962 g		

自動被覆剥き

ドライブ	電気
パルス時間	約0.5 s
プルオフ長	3 ~ 20 mm
導体外径	最大. 5 mm
導体長、最小.	22 mm + 剥離長さ
接続値	46 VA
被覆剥き範囲	0.05 ~ 6.0 mm ² (~ AWG 30-10)
電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

種別	AIMESA V	バージョン
注文番号	9050180000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 Stück	