

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式、圧着工具: STRIPAX-Plus, 被覆剥き工具: STRIPAX-Plus, クリンプ範囲、最小: 0.5, カラーコード: Weidmüller
注文番号	9028770000
種別	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
数量	1 Stück
パッケージ	プラスチック箱

作成日 2024/10/02 7:30:08 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.276 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.244 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.307 inch
正味重量	1,094 g		

技術データ

項目説明	セットには、2.5 mm ² 以下用圧着/被覆剥き工具とWeidmüllerカラーコードのWeidmüllerフェールールストリップを含みます
------	--

品揃え

AEH数	2,500 pcs.	カラーコード	Weidmüller
クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	圧着工具	STRIPAX-Plus
被覆剥き工具	STRIPAX-Plus		

分類

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

製品変更通知	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン		パッケージ	
注文番号	9004270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色		リール包装	
GTIN (EAN)	4008190091774				
数量	500 Stück				

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14 GE BD	バージョン		パッケージ	
注文番号	9004320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色		リール包装	
GTIN (EAN)	4008190167523				
数量	500 Stück				

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	9028860000	ツール, アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 Stück	

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190006778		
数量	500 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD	バージョン		パッケージ	
注文番号	9004340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色		Tape	
GTIN (EAN)	4008190080723				
数量	500 Stück				

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD	バージョン		パッケージ	
注文番号	9004360000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色		リール包装	
GTIN (EAN)	4008190083397				
数量	500 Stück				

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Stripax plus



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール

- カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

種別	STRIPAX PLUS 2.5	バージョン
注文番号	9020000000	カット、被覆剥きおよび圧着ツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、0.5mm ² 、2.5mm ² 、トラピーズクリンプ
GTIN (EAN)	4008190067267	
数量	1 Stück	