

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

バージョン	ツール, シーストリッパー
注文番号	9030060000
種別	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:14:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.394 inch
高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	97 mm	幅 (インチ)	3.819 inch
正味重量	32.42 g		

技術データ

項目説明	UTPおよびSTPデータケーブル用の被覆ストリッパ
------	---------------------------

被覆剥き工具

UTP および STP データケーブル、最大直径	8 mm	ケーブル仕様	UTPおよびSTP データケーブル
切断深さ	調整可能	導体断面、最小	0.25 mm ²
最大導体直径	12.5 mm	最小導体直径	0.5 mm
被覆剥き範囲 AWG、最小.	18 AWG	被覆剥き範囲 AWG、最大.	11 AWG
銅ケーブル - 細線仕様、最大.	4 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
プロシャー	

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



使用例



使用例

