

## MEKA BR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	<a href="#">9032010000</a>
種別	MEKA BR CST
GTIN (EAN)	4008190135928
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:24:57 CEST

## MEKA BR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.394 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.181 inch
正味重量	0.22 g		

## 技術データ

項目説明	CST用カッターカセット、3部構成、長さ7.5 mm、3.5 mm
------	-----------------------------------

## 被覆剥き工具

色	茶色	被覆剥きサイズ B	7.5 mm
被覆剥きサイズ C	3.5 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--