

MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	9032200000
種別	MEKA OR CST
GTIN (EAN)	4008190198169
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:25:39 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.394 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.575 inch
正味重量	4.1 g		

技術データ

項目説明	CST用カッターカセット、3部構成、長さ8.0 mm、3.7 mm
------	-----------------------------------

被覆剥き工具

色	橙色	被覆剥きサイズ B	8 mm
被覆剥きサイズ C	3.7 mm		

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--