

H0,5/14D ZH W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色
注文番号	9037380000
種別	H0,5/14D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492861
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/02 7:38:51 CEST

H0,5/14D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.11 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルルール、白
-------	---------------------	------	-----------------------

ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	14 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20
導体断面	0.5 mm ²	接点面直径 (D1)	1.4 mm
接点面長さ (L2)	8 mm	留め輪幅 (B)	3 mm
留め輪高さ (A)	5 mm	被覆剥き長さ	11 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data - STEP](#)
ユーザ文書 [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

H0,5/14D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

