

H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色
注文番号	9037390000
種別	H0,5/16D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492878
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 6:24:22 CEST

H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.12 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、白
-------	-----------------	------	-------------------

ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	16 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20
導体断面	0.5 mm ²	接点面直径 (D1)	1.4 mm
接点面長さ (L2)	10 mm	留め輪幅 (B)	3 mm
留め輪高さ (A)	5 mm	被覆剥き長さ	13 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 6:24:22 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

