

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 黒色
注文番号	9037490000
種別	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/03 23:53:21 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.27 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルルール、黒
-------	---------------------	------	-----------------------

ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	26 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
導体断面	1.5 mm ²	接点面直径 (D1)	2.2 mm
接点面長さ (L2)	18 mm	留め輪幅 (B)	3.6 mm
留め輪高さ (A)	6.5 mm	被覆剥き長さ	21 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data - STEP](#)
ユーザ文書 [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

