

KBZ 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	ペンチ
注文番号	9046290000
種別	KBZ 180
GTIN (EAN)	4032248356485
数量	1 Stück

KBZ 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	180 mm	幅 (インチ)	7.087 inch
正味重量	266.8 g		

技術データ

項目説明	VDE絶縁型コンビネーションペンチ、長さ 180 mm
------	-----------------------------

ペンチ

カッター硬度	60 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
全長	180 mm	導体直径、最大. (H)	2.5 mm
導体直径、最大. (MH)	2.8 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

承認

認可



ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's Declaration - Pliers
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KBZ 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

