

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
注文番号	9200520000
種別	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 8:03:35 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5.7 mm	奥行き (インチ)	0.224 inch
幅	18.7 mm	幅 (インチ)	0.736 inch
正味重量	0.62 g		

技術データ

項目説明	絶縁タブコネクタスリーブ 1.5 mm ² / 2.8x0.8
------	---

コネクタ

プラグインの幅 (d2)	2.8 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm
寸法	2.8 x 0.8 mm	寸法 (平刃コネクタ)	2.8 x 0.8 mm
導体断面	1.5 mm ²	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	材質 / プラスチック	PVC
絶縁	使用可能	識別色	赤色

分類

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--


ブローシャー

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円ク
GTIN (EAN)	4032248517855	リンプ, パラレルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 Stück	