

WQV PEN 95N/120N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 27.00, 絶縁: いいえ, 269 A, シルバーグレー
注文番号	9201630000
種別	WQV PEN 95N/120N
GTIN (EAN)	4032248561339
数量	5 Stück

作成日 2024/07/07 0:31:42 CEST

WQV PEN 95N/120N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	65.3 mm	奥行き (インチ)	2.571 inch
高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	53.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	27 mm
--------------	-------

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバークレー
----	-------	---	---------

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	269 A
種別	渡り配線コネクタ		

評価データ

定格電流	269 A
------	-------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/07 0:31:42 CEST

WQV PEN 95N/120N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction User Manual WQV PEN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	