

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール

- カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミューラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。
リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	カッターホルダー
注文番号	9202680000
種別	ERTE MEHA SPX P
GTIN (EAN)	4050118035087
数量	1 Stück

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き (インチ)	0.827 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.024 inch
幅	92 mm	幅 (インチ)	3.622 inch
正味重量	8.3 g		

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--