

H0,75/19DS ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)

の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ

寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, グレー
注文番号	9202830000
種別	H0,75/19DS ZH GR
GTIN (EAN)	4032248515776
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/02 7:29:23 CEST

H0,75/19DS ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.156 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、グレー
-------	-----------------	------	---------------------

ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	18 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
導体断面	0.75 mm ²	接点面直径 (D1)	1.7 mm
接点面長さ (L2)	12 mm	留め輪幅 (B)	3 mm
留め輪高さ (A)	5.5 mm	被覆剥き長さ	21 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/10/02 7:29:23 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,75/19DS ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

